



## Topnøglesortiment 1/4"-firkant 28 dele, Type: S



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630295 S
GTIN	4013288173836
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 – M6 og indvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M6.

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

#### Indhold:

Str. S - med reverserbar skralde nr. 632295.

Str. P - med gennemstiksfirkant nr. 632290.

#### Leveringsomfang:

Topnøgleindsatser 6-kant: 9 stk. nr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6

Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, C 6,3, til Pozidriv: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25

Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

Forlænger med hurtigdrejehylse: 1 stk. 150 mm

Forlænger Wobbel: 1 stk. 56 mm

Forbindelse med hurtigdrejehylse: 1 stk. 1/4 tomme firkant-indsats – bitholder 1/4 tomme

Reversibel skralde (str. S): 1 stk. nr. 632295  
 Gennemstiksskralde (str. P): 1 stk. nr. 632290  
 Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	28
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5-13 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Producentbetegnelse	8100 SA 8
Emballage	Tekstilfoldetaske, burrelåslukning
Længde	204 mm
Bredde	91 mm
Højde	51 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX27	675340 TX27
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675310 3/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ reverserbar, 1/4 tomme, med uddriver	632295
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675240 3
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6