

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, fosfateret, Antal nøgler: 10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610910 10 |
| GTIN | 4045197384409 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------|
| Antal nøgler | 10 |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Kæbestilling 1 | 15 grader |
| Kæbestilling 2 | 15 grader |
| Overflade | fosfateret |
| Produkttype | Skruenøgle |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm | 610900 16X17 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm | 610900 8X9 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X24 mm | 610900 21X24 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X30 mm | 610900 27X30 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm | 610900 6X7 |
| Kunststofklemmeholder med lukkelaske Til antal nøgler 11 | 611700 11 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm | 610900 18X19 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm | 610900 12X13 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm | 610900 20X22 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm | 610900 10X11 |
| Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm | 610900 14X15 |