

**Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 12X13mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610900 12X13 |
| GTIN | 4045197348630 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Nøglestørrelse ₁ | 12 mm |
| Nøglestørrelse ₂ | 13 mm |
| maks. kæbehøjde h | 6 mm |
| maks. kæbebredde b1 | 29 mm |
| maks. kæbebredde b2 | 31 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøglelængde L | 171 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Kæbestilling 1 | 15 grader |
| Kæbestilling 2 | 15 grader |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Overflade | fosfateret |
| Produktnavnsegenskab | fosfateret |
| gnistfri | nej |
| samme nøglevidde i begge ender | nej |
| Produkttype | Skruenøgle |