

**Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	632025
GTIN	4045197497192
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 115 mm

Antal tænder: 36

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	115 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade

forkromet