

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, fosfateret, Antal nøgler: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610910 12
GTIN	4045197384416
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Leveringsomfang:

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: Str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	12
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Overflade	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 30X34 mm	610900 30X34
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 21X23 mm	610900 21X23
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610900 6X7
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610900 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610900 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610900 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 24X26 mm	610900 24X26
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 27X32 mm	610900 27X32
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610900 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610900 16X17
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 20X22 mm	610900 20X22
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 12	611500 12
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X19 mm	610900 18X19