



## Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 1/4 tomme, med drejhoved og uddriver



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632390
GTIN	4013288121868
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med uddriver og omskifterskive til højre- og venstreløb.

Frit **svingbart skraldehoved** med definerede indgrebspositioner ved 0° (anvendes som en skruetrækker) og i begge sider ved 75° og 90° position. Arbejdsvinkel 5°.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 72

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	8000 A
---------------------	--------