



Finfortandet skraldenøgle, reverserbar, 1/4 tomme med drejeregreb og uddriver



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632395
GTIN	3148518525961
Artikelklasse	63V

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med uddriver og omskifterskive til højre- og venstreløb. Ved almindelig brug 6° arbejdsvinkel, ved anvendelse af drejeregabet 0° arbejdsvinkel.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Antal tænder: 60

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Hel længde	120 mm
Antal tænder	60
Arbejdsvinkel	0 - 6 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skralde

