



Selvnivellerende krydslinjelaser GCL, Type: 2-50CG



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	468488 2-50CG
GTIN	3165140865654
Artikelklasse	46T

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt krydslinjelaser med selvnivellerende laserlinjer. Hurtig vandret og lodret justering af linjer. Robust design med softgrip-støtte beskytter mod stød. Støv- og stænkvandsbeskyttet. Endvidere to lodrette lodpunkter. **Grønne krydslinjer** af hensyn til en optimal synlighed, selv under dårlige lysforhold. Bluetooth-port til fjernstyret anvendelse til præcist arbejde uden at berøre apparatet. Kan bruges med akku (medfølger) eller batterier. Stort arbejdsområde på op til 80 m ved hjælp af modtageren LR 7 Professional (tilbehør).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

12 V lithium-ion-akku, lader, multifunktionsholder, lasermåltavle, beskyttelsestaske og transportkuffert.

Teknisk beskrivelse

Længde	136 mm
Rækkevidde	20 m

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Nivelleringsområde	±4 grader
Stativgevind	1/4 tommer
Fejlgrænse	±0,3 mm/m
Højde	122 mm
Rækkevidde med modtager	80 m
Laserklasse	2
Bredde	55 mm
Interface	Bluetooth-port
Vægt	600 g
Emballage	Kuffert
Laserens farve	grøn
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Nominel spænding	12 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Krydslinjelaser