

Garant**GARANT Power Tang 90°-tangential-high-performance-hjørnefræser, med boring, Ø D / Zeff: 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215126 63/4
GTIN	4045197878779
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter. Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	65 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	47 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
passende vendeskærsplatter	LO.. 130708
Holdeboring-Ø	27 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Serie	Power Tang
Antal vendeskærsplatter	16
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219882
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP