

**Koken****IMPACT-sæt sekskant, 1/2" tyndt gods, med kunststoftylle****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

651241

GTIN

4991644506286

Artikelklasse

63R

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.** Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

**Fordel:**

- **Lille Ø og perfekt afstemt samlet længde for topnøgle gør det muligt at arbejde på dårligt tilgængelige skruer.**
- **Beskyttelse af følsomme komponenter (f.eks. alu-fælg) takket være beskyttelsestyler.**
- **Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestylen løber frit.**
- **Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige indsats.**
- **Topnøglerne har en høj belastningsevne på grund af torsionszone.**

- **Kunststofanslaget indvendigt beskytter de følsomme overflader på hjulmøtrikken.**

**Anvendelse:**

Især til skånsom montering af følsomme dele (f.eks. letmetalfælge).

**Norm:**

**DIN 3129**

**Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

**Indhold:**

1 topnøgleindsats nr. 651240 af hver: Str. 17; 19; 21

**Bemærk:**

Ekstra beskyttelsestyler under nr. 651242.

---

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Antal dele	3
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Kunststofbeskyttelsestykke Type 17	651242 17
Gummiring til indsats, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Forbindelsesstift til indsats, 1/2 tomme Ø×længde 3X20 mm	651900 3X20
Kunststofbeskyttelsestykke Type 19	651242 19
Kunststofbeskyttelsestykke Type 21	651242 21
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsats, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommetyndt gods, med kunststofstykke Nøglestørrelse 19 mm	651240 19
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommetyndt gods, med kunststofstykke Nøglestørrelse 17 mm	651240 17

IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommetyndt gods, med kunststoffylle Nøglestørrelse 21 mm

---

651240 21