



Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 15mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291440 15
GTIN	4030741009327
Artikelklasse	29H

Beskrivelse

Udførelse:

Drejet og poleret ($R_z = 4 \mu\text{m}$).
Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Fordel:

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til:

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001

Teknisk beskrivelse

Rulleborings-Ø	4 mm
Rulle-Ø	15 mm
Rullebredde	4 mm

Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	4 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj