

**Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	291442 10
GTIN	4030741391019
Artikelklasse	29H

Beskrivelse**Udførelse:**

Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Slebet ($R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$).

Fordel:

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til :

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001

Rullebredde: 4 mm

Rulleborings-Ø: 4 mm

Teknisk beskrivelse

Rulleborings-Ø	4 mm
Rulle-Ø	10 mm

Rullebredde	4 mm
Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	2 - 3 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj