

**Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	291442 25
GTIN	4030741391033
Artikelklasse	29H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Slebet ( $R_z = 2 - 3 \mu\text{m}$ ).

**Fordel:**

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

**Anvendelse:**

Til glatvalsning af cylindriske emner.

**Passer til :**

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290004

Rullebredde: 8 mm

Rulleborings-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Rulle-Ø	25 mm
Rulleborings-Ø	6 mm

Rullebredde	8 mm
Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	2 - 3 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj