

**Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 15mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 291445 15 |
| GTIN | 4030741377846 |
| Artikelklasse | 29H |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og poleret ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Fordel:

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til:

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-------|
| Rulleborings-Ø | 4 mm |
| Rulle-Ø | 15 mm |
| Rullebredde | 4 mm |

| | |
|----------------|------------------|
| Skæremateriale | HSS |
| Ruhedsværdi | 1 µm |
| Form | konveks |
| Type | RRE |
| Produkttype | Glatvalseværktøj |