

**Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	291445 25
GTIN	4030741390173
Artikelklasse	29H

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet og poleret ($R_z = 1 \mu\text{m}$).
Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

Fordel:

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

Anvendelse:

Til glatvalsning af cylindriske emner.

Passer til:

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290004

Teknisk beskrivelse

Rulleborings-Ø	6 mm
Rulle-Ø	25 mm
Rullebredde	8 mm

Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	1 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj