

Kontorreol, påbygningsreol, Dybde 300 mm, Højde / hyldebredde: 2300/1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

T-profil-rammefronter og hylder uden huller.

Krydsstiver til stabilisering. Anslagslister forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke nogen anslagsliste.

Maks. bæreevne: 85 kg pr. hylde.

Reoldybde 300 mm: kan rumme op til 96 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Knæklængde: maks. 600 mm

Bemærk:

- Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 5:1 skal sikres imod væltning.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.

Teknisk beskrivelse

Højde	2300 mm
Bredde	1000 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1006 mm
Dybde	300 mm
Antal hylder	7
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 300 mm
Produkttype	Mappereol

Tilbehør

Klemfod	990852
---------	--------