

**Kontorreol, basisreol, Dybde 600 mm, Højde / hyldebredde: 2300/1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990595 2300/1000
GTIN	4004514220141
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

T-profil-rammefronter og hylder uden huller.

Langsgående tværstang til stabilisering. Mellemslag forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke noget mellemslag.

**Maks. bæreevne: 150 kg pr. hylde.**

Reoldybde 600 mm: Kan anvendes fra begge sider. Kan rumme op til 192 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

**Beskrivelse:**

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde +6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Knæklængde: maks. 600 mm

**Bemærk:**

- Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 5:1 skal sikres imod væltning.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.

**Teknisk beskrivelse**

Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Bredde	1000 mm

Antal hylder	7
Dybde	600 mm
Højde	2300 mm
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 600 mm
Produkttype	Mappereol

---

## Tilbehør

Klemfod	990852
---------	--------