



Skævbidere VDE-isoleret, med sikringsøje, Hel længde: 160mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	706040 160
GTIN	4003773081463
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rearbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	2 mm
Produkttype	skærende tang

Tilbehør

FanglineSpiralholdetov Type T2T	098245 T2T
KarabinhageSTEEL D TRI	098195
KarabinhageDOUBLE TRI	098194
FanglineBungee Bærekapacitet 15,9 kg	098240 15,9
KarabinhageOVALSTEEL SC Type	098196