



## Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme med uddriver



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632300
GTIN	4045197162465
Artikelklasse	62A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

#### Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

#### Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 125 mm

Antal tænder: 36

### Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3122
Hel længde	125 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Krom-vanadium-stål

Overflade

forkromet