

**IMPACT-skruebit, 1/2 tomme, til multitandsskruer (XZN), Til skruer: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651355 M10
GTIN	4045197336507
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tomme

Ø indgangsside: 25 mm

Længde: 55 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	25 mm
Til skruer	M10
Længde	55 mm
Drivfirkant	1/2 tomme
Drivprofil	Mangetandsskruetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

**Tilbehør**

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,  
inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20  
mm

651900 3X20

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25