

**IMPACT-kardanled, 1/2 tomme, F 12,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651600
GTIN	4045197215581
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 12,5 (fjederstift) og F 12,5 (stifthul).

Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 12,5 med boring og ringnot.

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Hel længde: 60 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hel længde	60 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3121
Drivfirkant	1/2 tommer
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	bruneret

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forbindelsesdel

---

## Tilbehør

Forbindesstift til indsætter, 1/2 tomme Øxlængde 3X25 mm	651900 3X25
Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4