

Koken**IMPACT-kardanled, 1/2 tomme, E 12,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651610
GTIN	24991644385557
Artikelklasse	63R

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Udvendig firkant iht. DIN 3121 E 12,5 (fjederstift) og F 12,5 (stifthul).

Indvendig firkant iht. DIN 3121 G 12,5 med boring og ringnot.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Materiale: Krom-mylobdæn-stål

Hel længde: 65 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	65 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3121
Drivfirkant	1/2 tommer
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	bruneret

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Forbindelsesdel

Tilbehør

Forbindesstift til indsætter, 1/2 tomme Øxlængde 3X25 mm	651900 3X25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsætter, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 4	651790 4
Gummiring til indsætter, 1/2 tomme Ø 30 mm	651800 30