



12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630950 5
GTIN	4018754000302
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 630929

Teknisk beskrivelse

Længde	23 mm
Nøglestørrelse	5 mm
Ø på udgangsside	7,9 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats