

Garant**Krympepatron 4,5° med sikringsfunktion, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307945 12
GTIN	4045197883636
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justering 5 mm.
- Til HM-værktøj.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Forstærket udførelse.

Fordel:**Formsluttende forbindelse mellem krympepatron og værktøj**

- Forhindrer uønsket værktøjsudtrækning - stor sikkerhed!
- Forhindrer radial bevægelse i ryk.

Ud over øget processikkerhed har den forstærkede patron:

- mindre tendens til vibration, dvs. længere levetid på værktøjet og bedre overflader.
- større spændekraft end ved standard-krympepatron.

Frit værktøjsvalg! Skaftslibning hos Hoffmann, men også efter eget valg!**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Sikring imod udtrækning: Værktøjsskaftet skal have en defineret slibning. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308810– 308830, krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450.

Bemærk:

Fræsere skal have en defineret slibning. Man kan bestille slibning af et nyt værktøj eller et eksisterende værktøj.

Nummer for slibning: Nr. 129100 + angivelse af passende størrelse. Man kan også selv foretage slibningen – data kan ses under: <http://ho7.eu/anschliff>.

Spænde-Ø D₁: 12 mm

Udragende længde, A-mål: 90 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

passende værktøjsslibning 129100: 12

Teknisk beskrivelse

passende værktøjsslibning 129100	12
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	33 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Underskab	354290

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Skaftslibning Type AS12	129100 AS12