

**IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E10****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651500 E10    |
| GTIN                | 4045197215512 |
| Artikelklasse       | 62D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø på udgangsside: 14 mm

Længde: 38 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Længde           | 38 mm                     |
| Torx®-profil     | E10                       |
| Ø på udgangsside | 14 mm                     |
| Drivfirkant      | 1/2 tommer                |
| Drivprofil       | Topnøgle til Torx®-skruer |
| Produkttype      | Topnøgleindsats           |

---

**Tilbehør**

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm

651900 3X20

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25