

**Bitstop, 1/2 tomme, til gevind: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651390 M8
GTIN	4045197215451
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø indgangsside: 25 mm

Længde: 55 mm

Teknisk beskrivelse

til gevind	M8
Ø indgangsside	25 mm
Længde	55 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm	651900 3X20