



LED-maskinlampe flad, Type: 305 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081436 305
GTIN	4260131236068
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

flad lysliste.

Robuste LED-maskinlamper i **aluminiumshus** og en satineret akrylskive giver en **homogen 160 grader udlysning**.

- **Refleksions- og blændfri, flakker ikke.**
- **Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.**
- **Vandtæt iht. IP67.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 stk. gummiindkapslede magneter, strømforsyning.

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Lysnet: 1200 lm

Lyseffekt: 12 W

Lampearmatur, bredde: 40 mm

Lampearmatur, højde: 15 mm

Energieffektivitetsklasse : A

Teknisk beskrivelse

Lyseffekt	12 W
Lysnet	1200 lm
Lyskilde	LED-modul
Energieffektivitetsklasse	A

Samlet højde	15 mm
ATEX-zone	Ingen
Totalbredde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67