

**IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651500 E12
GTIN	4045197215529
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø på udgangsside: 15,9 mm

Længde: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Ø på udgangsside	15,9 mm
Torx®-profil	E12
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm	651900 3X20
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3