

**Tolerancedorn Gutchrom H7, Nominalmål-Ø: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	484040 63
GTIN	2050001955548
Artikelklasse	48B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

**Materiale side med hårdkrom-måleflader.** Derved ca. 8 gange så lang levetid.

**Norm:**

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

**Bemærk:**

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**

**Teknisk beskrivelse**

Tolerancefelt	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kvalitet	7
Nom. mål	63 mm
Lærertype	Go-lærer
Lærertype	Nogo-lærer
Kalibrering	M2
Produkttype	Tolerancedorn

**Services**

KalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm

028300 200