

Tolerancedorn Gutchrom H7, Nominalmål-Ø: 96mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484040 96 |
| GTIN | 2050001955814 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

Materialieside med hårdkrom-måleflader. Derved ca. 8 gange så lang levetid.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på www.hoffmann-group.com f.eks. nr. 484000 str. 82.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|---------------|
| Tolerancefelt | H |
| Norm | DIN 7150-2 |
| Norm | DIN 7164 |
| Kvalitet | 7 |
| Nom. mål | 96 mm |
| Læretype | Go-lærer |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Kalibrering | M2 |
| Produkttype | Tolerancedorn |

Services

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| KalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm | 028300 200 |
| DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 200 mm | 028340 200 |