

**Bitstop, 1/2 tomme, til gevind: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651390 M10
GTIN	4045197215468
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tomme

Ø indgangsside: 25 mm

Længde: 55 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	25 mm
Længde	55 mm
til gevind	M10
Drivfirkant	1/2 tomme
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme,
inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20
mm

651900 3X20