

Tolerancegaffel, a – zc, Nominalmål-Ø: 21 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484222 21 |
| GTIN | 2050001955852 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltsidet tolerancegaffel i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Tolerancedorne til ISO-**tolerancefeltpositioner a – zc** i **basistolerancegraderne 6 – 13**.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal **tolerancefeltpositionen (a – zc)** og basistolerancegraden (6 – 13) angives f.eks. nr. 484222 str. **10f9**. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|-------------------|
| Læretype | Go-lærer |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Norm | DIN EN ISO 1938-1 |
| Norm | DIN 7163 |
| Tolerancefelt | a |

| | |
|---------------|----|
| Tolerancefelt | b |
| Tolerancefelt | c |
| Tolerancefelt | cd |
| Tolerancefelt | d |
| Tolerancefelt | e |
| Tolerancefelt | ef |
| Tolerancefelt | f |
| Tolerancefelt | fg |
| Tolerancefelt | g |
| Tolerancefelt | h |
| Tolerancefelt | j |
| Tolerancefelt | js |
| Tolerancefelt | k |
| Tolerancefelt | m |
| Tolerancefelt | n |
| Tolerancefelt | p |
| Tolerancefelt | r |
| Tolerancefelt | s |
| Tolerancefelt | t |
| Tolerancefelt | u |
| Tolerancefelt | v |
| Tolerancefelt | x |
| Tolerancefelt | y |
| Tolerancefelt | z |
| Tolerancefelt | za |
| Tolerancefelt | zb |
| Tolerancefelt | zc |
| Kvalitet | 9 |
| Kvalitet | 10 |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 13 |
| Kvalitet | 12 |
| Kvalitet | 11 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 8 |
| Nom. mål | 21 mm |
| Materiale | Specialstål |
| Produktnavnsegenskab | a – zc |
| Kalibrering | L8 |
| Produkttype | Tolerancegaffel |

Services

| | |
|---|--------------|
| KalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm | 028700 50 |
| DAkS-kalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm | 028710 5-100 |