



Elektronikskævbider Super Knips[®], KW, Hel længde: 140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726620 140
GTIN	4003773081685
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfeder.

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	15,7 mm
Hel længde	140 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,4 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 2,1 mm
Skærlængde	12,3 mm
Skærefas	Uden facet
Materiale	Special-værktøjsstål
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk

Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade	bruneret
Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang