



Skralde-kabelsaks med teleskopben, Hel længde: 630mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	731230 630
GTIN	4003773071563
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftsparende skæring som følge af optimale udvekslingsforhold og teleskopben. Det er muligt at åbne værktøjet i enhver skæreposition. Benlængde kan indstilles i flere trin. Kan trækkes ud fra 600 til 810 mm.

Anvendelse:

Til ren klipning af kobber- og aluminiumskabler. Også egnet til kabler med gummi- eller kunststofkappe og med båndstålarmring.

Materiale:

Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.

Bemærk:

Ikke egnet til ståltråd og metaltove.

Teknisk beskrivelse

Til enkeltleder, kobber / aluminium	740 / 800 mm ²
Hel længde	630 mm
Til flerleder-Ø	60 mm
Vægt	3820 g
Materiale	Kniv: Specialværktøjsstål i særklasse, oliehardt
Ben	Ovalt aluminiumsrør, meget stabilt
Skraldefunktion	ja

Produkttype

Saks