



Elektronikskævbider Super Knips[®], KW, Hel længde: 140mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	726480 140
GTIN	4003773081647
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og retur fjeder.

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

I rustfrit stål (INOX).

Teknisk beskrivelse

Hel længde	140 mm
Skærlængde	12,3 mm
Hovedbredde	15,7 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	0,2 - 2,1 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård	0,2 - 1,2 mm
Skærefas	Uden facet
Materiale	Ædelstål, INOX
Norm	DIN ISO 9654
Greb	Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode	Induktionshærdede skær (ca. 54 HRC)

Produktnavnsegenskab	KW
med returfjeder	ja
med trådholder	nej
Produkttype	skærende tang