

**Dräger****Helmaskekorpus X-plore® 6300, Størrelse: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	097249 UNI
GTIN	4026056002405
Artikelklasse	09I

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektiv **helmaske med ét filter** kendetegnes af gennemprøvet **kvalitet og pålidelighed** til beskyttelse af luftveje og øjne. Maskekorpusset af modstandsdygtigt EPDM med dobbelt tætningsramme og tredobbelt tætningslinje betyder, at masken **siddet sikkert og bekvemt** ved stort set alle ansigtsformer. Det forvrængningsfrie og ridsefaste visir i PMMA (plexiglas) garanterer et **stort synsfelt** med bredt udsyn hele vejen rundt. Et **intelligent ventilationssystem** med separat indermaske sikrer et dugfrit glas. Takket være 5-punkts-båndet kan masken hurtigt tages på uden at klemme håret. Med standardrundgevind RD40 iht. EN 148-1.

**Norm:**

EN 136 Klasse 2

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	R55 800
Maskeegenskab	Silikonefri
Glasbelægning	dugfri

Glasbelægning	ridsefast
Vægt	500 g
Filtertilslutning	RD40
Glasmateriale	PMMA
Farvekode til passende tilbehør	RD40
Produkttype	Helmaske-basisenhed

## Tilbehør

Visirbeskyttelsesfolie, selvklæbende, sæt med 25 dele Type FOIL	097269 FOIL
Ekstra visir til Dräger-helmasker Glasmateriale PMMA	097268 PMMA
Skiftefilter Filter AX	097264 AX
Skiftefilter Filter A2B2E2K1	097264 A2B2E2K1
Partikelskiftefilter Filter P3	097262 P3
Skiftefilter Filter A2P3RD	097264 A2P3RD
Bæredåse til åndedrætsværn Type BAG1	097267 BAG1
Rensemiddel til visir Type CLEAN	097266 CLEAN
Skiftefilter Filter A2B2P3RD	097264 A2B2P3RD
Brillestel Type FRAME	097265 FRAME