

**Bitstop, 1/2 tomme, til gevind: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651390 M12
GTIN	4045197215475
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø indgangsside: 25 mm

Længde: 55 mm

**Teknisk beskrivelse**

til gevind	M12
Længde	55 mm
Ø indgangsside	25 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Overflade	bruneret
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm	651800 25
Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3	651790 3
Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm	651900 3X20