

HOLEX**IMPACT-skruebit, 6-kantet, 1/2 tomme, med kuglehoved, sekskant: 10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 651315 10 |
| GTIN | 4045197592088 |
| Artikelklasse | 62D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|------------|
| sekskant | 10 mm |
| Længde | 75 mm |
| Ø indgangsside | 25 mm |
| Drivfirkant | 1/2 tommer |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Drivprofil | 6-kant-skruetrækker |
| egnet til anvendelse med maskiner | ja |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Forbindesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm | 651800 25 |
| Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3 | 651790 3 |