

**IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651500 E16
GTIN	4045197215543
Artikelklasse	62D

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø på udgangsside: 20 mm

Længde: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E16
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	20 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm

651900 3X20

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3