

## Tolerancegaffel, a – zc, Nominalmål-Ø: 41 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484222 41
GTIN	2050001955937
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Dobbelt-sided tolerancegaffel i førsteklases lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Tolerancedorne til ISO-tolerancefeltpositioner a – zc i basistolerancegraderne 6 – 13.

#### Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmåls pasninger.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

#### Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal **tolerancefeltpositionen (a – zc)** og basistolerancegraden (6 – 13) angives f.eks. nr. 484222 str. **10f9**. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Læretype	Go-lærer
Læretype	Nogo-lærer
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7163
Tolerancefelt	a

Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g
Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	p
Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	s
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	zc
Kvalitet	11
Kvalitet	13

Kvalitet	9
Kvalitet	12
Kvalitet	8
Kvalitet	7
Kvalitet	10
Kvalitet	6
Nom. mål	41 mm
Materiale	Specialstål
Produktnavnsegenskab	a – zc
Kalibrering	L8
Produkttype	Tolerancegaffel

## Services

DAkkS-kalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm	028710 5-100
KalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	028700 50