

**IMPACT-top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	651500 E18
GTIN	4045197215550
Artikelklasse	62D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

**Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.**

**Materiale:**

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Ø på udgangsside: 22 mm

Længde: 38 mm

**Teknisk beskrivelse**

Torx®-profil	E18
Længde	38 mm
Ø på udgangsside	22 mm
Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

---

**Tilbehør**

Forbindelsesstift til indsatser, 1/2 tomme Øxlængde 3X20 mm

651900 3X20

Sikringsklemmesæt, 10 dele, til indsatser, 1/2 tomme, inklusive aftrækker Type 3

651790 3

Gummiring til indsatser, 1/2 tomme Ø 25 mm

651800 25