

HOLEX**Indvendige hjørneskærholdere venstre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skaftfirkant: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296455 25
GTIN	4045197884916
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	43 mm
Skaftfirkant	25 mm
Samlet længde	300 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål