

**HOLEX****Endedrejestål højre omtrent som DIN 4977 (ISO 5), P20/K25, Skaftfirkant: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296705 12
GTIN	4045197884930
Artikelklasse	22E

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hårdmetal** – stålskafter med 700 - 800 N/mm<sup>2</sup> styrke og fræset, plan anlægsflade. Forsynet med diamantslebne, skærende hårdmetalplatter. Platternes frifladede faser er finslebet. Alle drejestål leveres med skarpe skær. Ved aftrækning af skærene med en borcarbide-håndsliber forøges skærekilens modstandsdygtighed. Størrelsen på skærafrækningen afhænger af arbejdsbetingelserne. Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret altid aftrækkes. Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

**Anvendelse:**

P20/K25 til bearbejdning af stål og støbegods.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

**Advarsel:**

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant	12 mm
Samlet længde	100 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål

