

Garant**6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631225 13
GTIN	4045197497154
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Surface Drive nøgleåbningen giver bedre pasning og højere virkningsgrad. Trykket virker direkte på møtrikkernes og skruernes flader; så de følsomme kanter skånes. Også mellemål f.eks. i tommer (A/F, BSF, BSW) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive. Indsatser med boring.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

Egnet til tommer (amerikanske mål)	1/2 tommer
Ø på udgangsside	18 mm
Nøglestørrelse	13 mm
Længde	24,8 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hoved surface drive
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats