

FLUKE.

Multimeter, Type: 175**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473322 175
GTIN	095969095921
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - **advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger**. De førende måleinstrumenter til fejlfinding i elektriske og elektroniske systemer til professionelle teknikere. Robuste, pålidelige og præcise.

Anvendelse:

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveringsomfang:

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper.

Teknisk beskrivelse

Overspændingskategori	CAT III 1000 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Vekselstrøm AC	0,1 mA – 10 A

Displayomfang	6000
Kapacitans	1 nF – 10 mF
Jævnstrøm DC	0,1 mA – 10 A
Målemetode	TRUE RMS
Modstand	0,1 Ω – 50 M Ω
Kalibrering	I3
Grundpræcision	0,15 %
Frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
Vekselspænding AC	0,1 mV – 1000 V
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Diodetest	ja
Display med baggrundsbelysning	nej
Gennemgangstest	ja
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

Services

DAkKS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3

Tilbehør

Måleledninger Målespids- \varnothing 1 mm	473318 1
Bæretaske C150 Type F	473337 F
Magnetisk ophængningsanordning Type TPAK	473329 TPAK
Måleledninger Målespids- \varnothing 2 mm	473318 2