

FLUKE.

**Multimeter, Type: 177****Bestillingsdata**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 473322 177   |
| GTIN                | 095969095891 |
| Artikelklasse       | 47H          |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - **advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger**. De førende måleinstrumenter til fejlfinding i elektriske og elektroniske systemer til professionelle teknikere. Robuste, pålidelige og præcise.

Yderligere LED-baggrundsbelysning.

**Anvendelse:**

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

**Norm:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Leveringsomfang:**

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper.

**Teknisk beskrivelse**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Diodetest                      | ja |
| Display med baggrundsbelysning | ja |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Displayomfang                                     | 6000              |
| Jævnstrøm DC                                      | 0,1 mA – 10 A     |
| Kalibrering                                       | I3                |
| Grundpræcision                                    | 0,09 %            |
| Overspændingskategori                             | CAT III 1000 V    |
| Overspændingskategori                             | CAT IV 600 V      |
| Modstand  | 0,1 Ω – 50 MΩ     |
| Jævnspænding DC                                   | 0,1 mV – 1000 V   |
| Målemetode  | TRUE RMS          |
| Frekvens  | 0,01 Hz – 100 kHz |
| Gennemgangstest                                   | ja                |
| Vekselstrøm AC                                    | 0,1 mA – 10 A     |
| Vekselspænding AC                                 | 0,1 mV – 1000 V   |
| Kapacitans  | 1 nF – 10 mF      |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 6LR61      |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet     |
| Produkttype                                       | Multimeter        |

## Services

|   |          |
|---|----------|
| DAkKS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3 | 027010 3 |
| Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3       | 027000 3 |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Måleledninger Målespids-Ø 1 mm           | 473318 1    |
| Magnetisk ophængningsanordning Type TPAK | 473329 TPAK |
| Bæretaske C150 Type F                    | 473337 F    |
| Måleledninger Målespids-Ø 2 mm           | 473318 2    |