

FLUKE.

Multimeter, Type: 179**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473322 179
GTIN	095969095860
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - **advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger**. De førende måleinstrumenter til fejlfinding i elektriske og elektroniske systemer til professionelle teknikere. Robuste, pålidelige og præcise.

Yderligere LED-baggrundsbelysning og temperaturmåling.

Anvendelse:

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveringsomfang:

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper. Inklusive temperaturføler.

Teknisk beskrivelse

Grundpræcision	0,09 %
----------------	--------

Vekselstrøm AC	0,1 mA – 10 A
Diodetest	ja
Målemetode	TRUE RMS
Kalibrering	I7
Kalibrering	I3
Gennemgangstest	ja
Display med baggrundsbelysning	ja
Kapacitans	1 nF – 10 mF
Displayomfang	6000
Jævnstrøm DC	0,1 mA – 10 A
Overspændingskategori	CAT III 1000 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Vekselspænding AC	0,1 mV – 1000 V
Frekvens	0,01 Hz – 100 kHz
Temperatur	-40 - 400 °C
Modstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Jævnspænding DC	0,1 mV – 1000 V
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027520 A
DAkS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
DAkS-kalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027540 A

Tilbehør

Måleledninger Målepids-Ø 1 mm	473318 1
Måleledninger Målepids-Ø 2 mm	473318 2
Bæretaske C150 Type F	473337 F
Magnetisk ophængningsanordning Type TPAK	473329 TPAK