

FLUKE.

**Strømmåletang, Type: 323****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473290 323
GTIN	095969623742
Artikelklasse	47H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Strømmåletænger med stort, let aflæseligt LCD-display i slankt og ergonomisk design. True RMS-værdimåling og optimeret ergonomi til fejlfinding i industrielle og bygningsmæssige anvendelser.

**Norm:****EN 61010-1****Leveringsomfang:**

Inkl. måleledninger og polstret bæretaske. Batteri 2× nr. 081561 str. LR3.

**Teknisk beskrivelse**

Modstand	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Displayomfang	4000
Jævnspænding DC	0,1 V – 600 V
Vekselspænding AC	0,1 V – 600 V
Hukommelsesfunktion	HOLD

Overspændingskategori	CAT III 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 300 V
Maks. tangåbning	30 mm
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Vekselstrøm AC	0,1 A - 400 A
Grundpræcision	2 %
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2× 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

## Services

KalibreringStrømtang Type D	027050 D
DAkKS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------