

FLUKE.

Strømmåletang, Type: 325**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473290 325
GTIN	095969623766
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Strømmåletænger med stort, let aflæseligt LCD-display i slankt og ergonomisk design. Desuden temperaturmåling, frekvensmåling, min./maks.-funktion og display med baggrundsbelysning. True RMS-værdimåling og optimeret ergonomi til fejlfinding i industrielle og bygningsmæssige anvendelser.

Norm:**EN 61010-1****Leveringsomfang:**

Inkl. måleledninger og polstret bæretaske. Batteri 2x nr. 081561 str. LR3.

Teknisk beskrivelse

Vekselspænding AC	0,1 V – 600 V
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 300 V
Maks. tangåbning	30 mm
Kapacitans	100,0 µF til 1000 µF

Jævnspænding DC	0,1 V – 600 V
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Jævnstrøm DC	0,1 A - 400 A
Frekvens	5 Hz – 500 Hz
Displayomfang	4000
Vekselstrøm AC	0,1 A - 400 A
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN
Grundpræcision	2 %
Modstand	0,1 Ω – 40 k Ω
Kontaktmåling temperatur	-10 - 400 °C
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet
Strømforsyning	2x 081561 LR3
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produkttype	Strømtang

Services

DAkS-kalibreringStrømtang Type D	027060 D
KalibreringStrømtang Type D	027050 D

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------