

HOLEX**Hageskærholdere højre omtrent som DIN 263 (ISO 11), M20, Skafftirkant: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	297145 10
GTIN	4045197885593
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbid-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Maks. indstiksdybde t_{maks}	6 mm
Skafftirkant	10 mm
Skærbredde	3 mm
Til boringer fra Ø	25 mm
Samlet længde	150 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål